

COMPRESSOR SUSTAINER CS100



Tak for den tillid du har vist os med købet af COMPRESSOR SUSTAINER CS100. Denne ultimative effektpedal er specielt blevet udviklet med henblik på at få en kraftig kompression og et endeløst sustain. Takket være talrige features kan du komprimere kraftige signaler og fremhæve lave signaler, uden at påvirke det originale signals klangkvalitet.

En kompressor reducerer et signals dynamik. Peaks sænkes, hvorved forskellen mellem et signals højeste og laveste passager reduceres. På denne måde får du en væsentlig federe klang med mere tryk på.

1. BETJENINGSELEMENTER



Set fra oversiden

- [1] Med *LEVEL*-kontrolen regulerer du udgangsvolumen.
- [2] Med *TONE*-kontrolen kan du give signalet mere presence og klarhed.
- [3] Med *ATTACK*-knappen indstiller du, hvor hurtigt kompressoren reagerer på indgangssignalet. Attack-tiden kan reguleres trinløst.
- [4] *SUSTAIN*-kontrolen regulerer sustain-effektens intensitet.
- [5] *ON/BATT*-LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
- [6] Med pedalen aktiverer/deaktiverer du effekten.
- [7] Den 6,3-mm *IN*-mono-jackbøsnings er for tilslutning af instrumentet.
- [8] Den 6,3-mm *OUT*-mono-jackbøsnings fører signalet videre til din forstærker.

Via *DC IN*-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET sidder under pedalen. For at skifte eller sætte batteriet i, trykker du forsigtigt leddene sammen med en kuglepen og fjerner pedalen. Pas på at du ikke ridser pedalen.

 CS100 har ingen On/Off-knap. CS100 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i IN-bøsningen. Træk stikket ud af IN-bøsningen, når CS100 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

2. GARANTI

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://www.behringer.com>.

3. TEKNISKE DATA

In

Tilslutning 6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans 1 kΩ

Out

Tilslutning 6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans 1 kΩ

Strømforsyning

9 V, 100 mA DC, reguleret
PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC Adapter Kina
PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC Adapter Europa
PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC Adapter Japan
PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC Adapter Australien
PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC Adapter UK
PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC Adapter USA

Nettilslutning

2-mm DC-tilslutning, Center negativ

Batteri

9 V type 6LR61

Effektförbrug

30 mA

Mål (H x B x D)

ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm

Vægt

ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra ovennævnte informationer og billeder.

4. SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, **især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget**.

Tekniske ændringer og ændringer i firmalogo forbeholdes. Alle angivelser stemmer overens med standen ved trykning. De her afbildede eller anvendte navne på andre firmaer, institutioner eller publikationer og deres pågældende logos er varemærker fra deres pågældende indehaver. Deres anvendelser kan under ingen omstændigheder påvirke det pågældende varemærke eller opståelsen af en forbindelse mellem varemærkeindehaverne og BEHRINGER®. BEHRINGER® påtager sig intet ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af de indholdte beskrivelser, afbilledninger og angivelser. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra produktet. Distributorer og forhandlere er ingen fuldmægtige af BEHRINGER® og er ikke bemyndiget til på nogen måde, hverken udtrykkelig eller gennem entydig handling, at gøre bindende tilslagn for BEHRINGER®. Denne vejledning er ophavsretligt beskyttet. Enhver mangfoldiggørelse, hhv. ethvert eftertryk, også i uddrag, samt enhver gengivelse af illustrationer, også i ændret tilstand, er kun tilladt med skriftlig godkendelse fra firmaet BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER er et registreret varemærke.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Wüllich-Münchheide II, Tyskland.

Tlf. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903