

COMPRESSOR SUSTAINER CS100



Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je ons door de aankoop van de COMPRESSOR SUSTAINER CS100 hebt getoond. Dit ultimatieve effectpedaal is speciaal ontwikkeld, om compressie met veel druk en een eindeloze sustain te krijgen. Dankzij talrijke features is het voor jou mogelijk, harde signalen te comprimeren en zachte signalen naar voren te laten komen, zonder de klankkwaliteit van het originele signaal te beïnvloeden.

Een compressor reduceert de dynamiekomvang van een signaal. Geluidspieken worden verlaagd, waardoor het verschil tussen de luidste en zachtste passages wordt verminderd. Op die manier krijgt men een behoorlijk mooier en vollere klank.

1. BEDIENINGSELEMENTEN



Aanzicht bovenkant

- [1] De *LEVEL*-regelaar bepaalt het uitgangsvolume.
- [2] Met de *TONE*-regelaar kun je het signaal meer presentie en duidelijkheid geven.
- [3] Met de *ATTACK*-regelaar bepaal je, hoe snel de compressor op het ingangssignaal reageert. De Attack-tijd is traploos regelbaar.
- [4] De *SUSTAIN*-regelaar regelt de intensiteit van het Sustain-effect.
- [5] De *ON/BATT*-LED is verlicht, zodra het effect geactiveerd is. Bovendien kun je de batterij-toestand controleren.
- [6] De voetschakelaar dient voor het activeren/deactiveren van het effect.
- [7] De 6,3-mm *IN*-monostekkerbus dient voor de aansluiting van het instrument.
- [8] De 6,3-mm *OUT*-monostekkerbus leidt het signaal verder naar je versterker.

De *DC IN*-aansluiting dient voor de aansluiting van een 9 V adapter (behoort niet tot de levering).

Het **BATTERIJVAK** bevindt zich onder de voetschakelaar. Om de batterij te plaatsen of te vervangen, moet u de scharnieren voorzichtig met een ballpoint samendrukken en het pedaal verwijderen. Let erop, dat u geen krassen achterlaat.

 **De SC100 heeft geen On/Off-schakelaar. De CS100 is klaar voor gebruik, zodra er een kabel in de IN-bus zit. Trek de stekker uit de IN-bus, wanneer de CS100 niet in gebruik is. Op die manier verlengt u de levensduur van de batterij.**

Het **SERIENUMMER** bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

2. GARANTIE

Onze huidige garantievoorwaarden staan op <http://www.behringer.com>.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

In

Aansluiting 6,3-mm monostekkeraansluiting
Impedantie 1 kΩ

Out

Aansluiting 6,3-mm monostekkeraansluiting
Impedantie 1 kΩ

Stroomvoorziening

9 V, 100 mA DC, gereguleerd
PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC Adapter China
PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC Adapter Europa
PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC Adapter Japan
PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC Adapter Australië
PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC Adapter UK
PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC Adapter USA

Netaansluiting

2-mm DC-aansluiting, Center negatief

Batterij

9 V Type 6LR61

Opgenomen vermogen

30 mA

Afmetingen (H x B x T)

ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm

Gewicht

ca. 0,33 kg

De Fa. BEHRINGER doet steeds haar best te zorgen voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken van het apparaat kunnen daarom van de genoemde omschrijving of afbeelding afwijken.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische veranderingen en veranderingen in het productuiterlijk onder voorbehoud. Alle gegevens komen overeen op het moment van de drukoplage. De hier afgebeelde of vermelde namen van andere bedrijven, instellingen of publicaties en de desbetreffende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende houders. Het gebruik hiervan is op géén enkele wijze een aanspraak op het desbetreffende handelsmerk en vertegenwoordigt géén bestaande band tussen de houder van het handelsmerk en BEHRINGER®. Voor de juistheid en volledigheid van de gegeven beschrijvingen, afbeeldingen en aanwijzingen neemt BEHRINGER® géén enkele vorm van aansprakelijkheid. De afgebeelde kleuren en specificaties kunnen onbeduidend van het product afwijken. Distributeurs en handelaren zijn geen gevoldmachtigden van BEHRINGER® en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER® op welke wijze dan ook juridisch te binden, zij het impliciet of expliciet. Dit boek is auteursrechtelijk beschermd. Ieder verveelvoudiging, bijv. nadrukken, ook uittrekselsgewijs, en iedere reproductie van de afbeeldingen, ook in veranderde toestand, is alleen met schriftelijke toestemming van de firma BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH toegestaan. BEHRINGER is een geregistreerd handelsmerk. © 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Münchheide II, Deutschland

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903